

Garant**Precíziós kúpsüllyesztő 90°, bevonat nélkül, Külső Ø Dc: 23mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	150150 23
GTIN	4045197085566
Árucikk kategória	11M

Leírás**Kivitel:**

Az összes süllyesztő 3 élű, radiálisan hátraköszörülve.

A forgácstereket telibe köszörülték.

Precíziós kúpsüllyesztő, mely a DIN 335-C-nél szűkebb gyártási tűrésekkel készül.

Felhasználás:

Precíziós kúpsüllyesztő kúpos süllyesztések rezgésmentes elkészítésére.

Műszaki leírás

Süllyesztett fejű csavarokhoz ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M12
Legkisebb süllyesztő Ø min. furatmérethez	3,8 mm
Szártűrés	h9
Előtolás f acélban < 500 N/mm ²	0,16 mm/ford,
Külső Ø	23 mm
Szár Ø D _s	10 mm
Teljes hossz L	67 mm
Vágóélek száma Z	3
Bevonat	bevonat nélkül
Kúpsüllyesztő csúcsszög	90 fok
Szerszámanyag	HSS

Szabvány	DIN 335 C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	70 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	33 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	28 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	27 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	27 m/min	P
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		