

Garant**Gépi menetfúró 6G DIN 371, bevonat nélkül, M: M10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	131300 M10
GTIN	4045197069658
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:****Terelőélel. Tűrés osztály ISO 3 / 6G = 0,02 - 0,04 mm túlméret.****Felhasználás:**

Olyan munkadarabokhoz, melyeket **galvanikus védőréteggel** látnak el, vagy edzés következtében enyhén zsugorodnak.

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Tűrés osztály: ISO 3 6G

Menetemelkedés: 1,5 mm

Teljes hossz L: 100 mm

Szár Ø D_s: 10 mm

Szár négyszög □: 8 mm

Magfurat Ø: 8,5 mm

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	3
Forgácshornyok száma	3
Menetemelkedés	1,5 mm
Magfurat Ø	8,5 mm
Menet Ø	10 mm
Szabvány	DIN 371
Szár Ø D _s	10 mm

Teljes hossz L	100 mm
Szár négyszög □	8 mm
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	30 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M10
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		