

Garant**Gépi menetfúró HSS-E-PM, gőzölt, MF: 8X1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	137055 8X1
GTIN	4045197272355
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:**

Gőzölt felület, kisebb élrátét-képződés.

Menetfajta: MF

Szerszámanyag: HSS E PM

Szabvány: DIN 374

Tűrés osztály: ISO 2X 6HX

Menetemelkedés: 1 mm

Teljes hossz L: 90 mm

Szár Ø D_s: 6 mm

Szár négyszög □: 4,9 mm

Magfurat Ø: 7 mm

Műszaki leírás

Forgácshornok száma	3
Vágóélek száma Z	3
Menetemelkedés	1 mm
Menet Ø	8 mm
Magfurat Ø	7 mm
Szár Ø D _s	6 mm
Teljes hossz L	90 mm
Szár négyszög □	4,9 mm
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX

Szerszámanyag	HSS E PM
Szabvány	DIN 374
Menetmélység	16 mm
Menetfajta	MF
Menetméret	M8×1
Bevonat	gőzölt
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Spirálszög	20 fok
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	rózsaszín
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	18 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	9 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	3 m/min	P
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	4 m/min	S
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		