

Garant

Precíziós kúpsüllyesztő készlet 3 befogófelülettel 150132 sz., kazettában 90°, TiAlN, Süllyesztők száma: 5

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	150307 5
GTIN	4045197700803
Árucikk kategória	11M

Leírás**Kivitel:**

150132 sz. precíziós kúpsüllyesztő. Minden süllyesztő a száron **további 3 befogófelülettel** 3 pofás tokmányban való felhasználáshoz.

Minden süllyesztő 3 élű. Speciális geometria egyenlőtlen osztással és összehangolt vágóél kialakítással. Radiálisan hátraköszörült. A forgácstereteket telibe köszörülték. Új fejlesztésű, **speciális TiAlN bevonat** a hosszú élettartam érdekében. Precíziós kúpsüllyesztő, mely a DIN 335-C-nél szűkebb gyártási tűrésekkel készül.

Előny:

Nagyon nyugodt járás a teljes süllyesztési folyamat során. Rezgésmentes járás a tökéletes eredmények érdekében **optimális szerszám élettartam** mellett.

Felhasználás:

Precíziós kúpsüllyesztő **pontos, kerek 90°-os süllyesztések** készítéséhez.

Tartalma:

1-1 db süllyesztő: 6,3; 10,4; 16,5; 20,5; 25 méret

Tartalom:

5 darabos precíziós kúpsüllyesztő készlet **kazettában**.

Műszaki leírás

Süllyesztők száma	5
Vágóélek száma Z	3
Bevonat	TiAlN
Kúpsüllyesztő csúcsszög	90 fok
Szerszámanyag	HSS
Függőleges élek osztása	egyenlőtlen
Szabvány	DIN 335 C
Szár	Három befogófelületű szár h9
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	75 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	75 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	50 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	65 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	50 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	30 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	18 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	8 m/min	P
Acél < 55 HRC	feltételesen alkalmas	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	16 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	12 m/min	S
GG(G)	alkalmas	25 m/min	K
CuZn	alkalmas	60 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	feltételesen alkalmas		

Uni	alkalmas
Nedvesen maximum	alkalmas
Száraz	feltételesen alkalmas

Tartozék

Precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással és 3 befogófelülettel90° Külső Ø Dc 6,3 mm	150132 6,3
Precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással és 3 befogófelülettel90° Külső Ø Dc 16,5 mm	150132 16,5
Precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással és 3 befogófelülettel90° Külső Ø Dc 25 mm	150132 25
Precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással és 3 befogófelülettel90° Külső Ø Dc 10,4 mm	150132 10,4
Precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással és 3 befogófelülettel90° Külső Ø Dc 20,5 mm	150132 20,5