

**Garant****Gépi menetfúró 6G DIN 376, bevonat nélkül, M: M16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	131350 M16
GTIN	4045197069702
Árucikk kategória	11H

**Leírás****Kivitel:****Terelőélel. Tűrés osztály ISO 3 / 6G = 0,02 - 0,04 mm túlméret.****Minden méret: Szár DIN 376 szerint (= szár Ø csökkentve), ezáltal nagyobb mélységhez használható.****Felhasználás:**Olyan munkadarabokhoz, melyeket **galvanikus védőréteggel** látnak el, vagy edzés következtében enyhén zsugorodnak.

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Tűrés osztály: ISO 3 6G

Menetemelkedés: 2 mm

Teljes hossz L: 110 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 12 mm

Szár négyszög □: 9 mm

Magfurat Ø: 14 mm

**Műszaki leírás**

Menet Ø	16 mm
Vágóélek száma Z	3
Magfurat Ø	14 mm
Menetemelkedés	2 mm
Forgácshornyok száma	3

Szabvány	DIN 376
Szár Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Teljes hossz L	110 mm
Szár négyszög □	9 mm
Tűrés osztály	ISO 3 6G
Szerszám anyag	HSS E
Menetmélység	48 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M16
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		

