

**Garant****Egyvágásos menetfúró átmenő furathoz rövid, bevonat nélkül, M: M2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	131450 M2
GTIN	4045197069726
Árucikk kategória	11H

**Leírás****Kivitel:****Terelőélel.****Felhasználás:****Kézi vagy gépi menetfúróként használható.**

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 352

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 0,4 mm

Teljes hossz L: 36 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Szár négyszög □: 2,1 mm

Magfurat Ø: 1,6 mm

**Műszaki leírás**

Magfurat Ø	1,6 mm
Forgácshornok száma	2
Menet Ø	2 mm
Vágóélek száma Z	2
Menetemelkedés	0,4 mm
Szabvány	DIN 352
Szár Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm

Teljes hossz L	36 mm
Szár négyszög □	2,1 mm
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	6 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M2
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		