

**Egyvágásos menetfúró átmenő furathoz Rövid, bevonat nélkül, M: M4****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|-----------|
| Rendelés száma | 131600 M4 |
| GTIN | |
| Árucikk kategória | 12H |

Leírás**Kivitel:****Terelőélel.****Felhasználás:****Kézi vagy gépi menetfúróként használható.****Műszaki leírás**

| | |
|-----------------------|----------|
| Forgácshornok száma | 3 |
| Menetemelkedés | 0,7 mm |
| Menet Ø | 4 mm |
| Vágóélek száma Z | 3 |
| Magfurat Ø | 3,3 mm |
| Szabvány | DIN 352 |
| Szár Ø D _s | 4,5 mm |
| Teljes hossz L | 45 mm |
| Szár négyszög □ | 3,4 mm |
| Tűrés osztály | ISO 2 6H |
| Szerszámanyag | HSS E |
| Menetmélység | 12 mm |
| Menetfajta | M |

| | |
|----------------------------|---|
| Menetméret | M4 |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Profilszög | 60 fok |
| Menet szabvány | DIN 13 |
| Bekezdő alak | B |
| Szár | Hengeres szár, h9-tel |
| belső hűtés | nem |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3xD átmenő furatnál |
| Vágásirány | jobbos |
| Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű | Nincs |
| Termék fajtája | Menetfúró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu (rövid forgácsú) | feltételesen alkalmas | 13 m/min | N |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 15 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 15 m/min | P |
| Olaj | alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | feltételesen alkalmas | | |