

**HOLEX****Kúpsüllyesztő 90°, TiN, Külső Ø Dc: 6,3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	150180 6,3
GTIN	4045197085887
Árucikk kategória	12M

**Leírás****Kivitel:**

**Az összes süllyesztő 3 élű,** radiálisan hátraköszörülve.

A forgácstereket telibe köszörülték.

Kedvező árú kivitel, a bevonat következtében jobb teljesítmény.

**Felhasználás:**

Precíziós kúpsüllyesztő kúpos süllyesztések rezgésmentes elkészítésére.

**Műszaki leírás**

Külső Ø	6,3 mm
Legkisebb süllyesztő Ø min. furatmérethez	1,5 mm
Előtolás f acélban < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm/ford,
Süllyesztett fejű csavarokhoz DIN 7991	M3
Szártűrés	h9
Szár Ø D <sub>s</sub>	5 mm
Teljes hossz L	45 mm
Vágóélek száma Z	3
Bevonat	TiN
Kúpsüllyesztő csúcsszög	90 fok
Szerszámanyag	HSS

Szabvány	DIN 335 C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Lépcsős- és kúpsüllyesztő

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	38 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	34 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	32 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	9 m/min	M
CuZn	alkalmas	80 m/min	N
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		