

**Garant****Gépi menetfúró, bevonat nélkül, M: M24****Rendelési adatok**

Rendelés száma	131700 M24
GTIN	4045197070142
Árucikk kategória	11H

**Leírás****Kivitel:****Stabil kivitel, 15°-os balspirállal.****Előny:****Különösen jól használható megszakított forgácsolás esetén** (pl. hosszanti hornyok a furatban).

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 3 mm

Teljes hossz L: 160 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Szár négyszög □: 14,5 mm

Magfurat Ø: 21 mm

**Műszaki leírás**

Menetemelkedés	3 mm
Menet Ø	24 mm
Forgács hornyok száma	4
Magfurat Ø	21 mm
Vágóélek száma Z	4
Szabvány	DIN 376
Szár Ø D <sub>s</sub>	18 mm

Teljes hossz L	160 mm
Szár négyszög □	14,5 mm
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	72 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M24
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	D
Spirálszög	15-20 fok
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
GG(G)	feltételesen alkalmas	9 m/min	K
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		

