

**Garant****Gépi menetfúró hosszú, bevonat nélkül, M: M3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	131800 M3
GTIN	4045197070333
Árucikk kategória	11H

**Leírás****Kivitel:****Hosszú szár (csökkentett szár Ø-vel nagyobb mélységekben való használathoz).****Előny:**Különösen alkalmas **nehezen hozzáférhető helyeken végzendő menetfúráshoz.**

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS

Szabvány: DIN 357

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 0,5 mm

Teljes hossz L: 70 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 2,2 mm

Magfurat Ø: 2,5 mm

**Műszaki leírás**

Vágóélek száma Z	3
Magfurat Ø	2,5 mm
Menetemelkedés	0,5 mm
Forgácshornok száma	3
Menet Ø	3 mm
Szabvány	DIN 357
Szár Ø D <sub>s</sub>	2,2 mm
Teljes hossz L	70 mm
Tűrés osztály	ISO 2 6H

Szerszámanyag	HSS
Menetmélység	6 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M3
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	A
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
GG(G)	feltételesen alkalmas	9 m/min	K
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		