

**Garant****Gépi menetfúró HSS-E Form C, gőzölt, G: G1/8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	137450 G1/8
GTIN	4045197079947
Árucikk kategória	11H

**Leírás****Kivitel:**

Gőzölt felület, kisebb élrátét-képződés. **HSS-E**

**Felhasználás:**

**Hengeres Whitworth csőmenet** DIN-ISO 228/1 (tömített menetes kötésekhöz nem alkalmas).

Szerszámananyag: HSS E

Menet / coll: 28

Menet Ø: 9,73 mm

Teljes hossz L: 90 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 7 mm

Szár négyszög □: 5,5 mm

Magfurat Ø: 8,8 mm

**Műszaki leírás**

Menet Ø	9,73 mm
Menet / coll	28
Menetemelkedés	0,907 mm
Forgácshornok száma	3
Vágóélek száma Z	3
Magfurat Ø	8,8 mm
Szerszámananyag	HSS E
Szár Ø D <sub>s</sub>	7 mm

Teljes hossz L	90 mm
Szár négyszög □	5,5 mm
Menetmélység	19,46 mm
Menetméret	G1/8
Bevonat	gőzölt
Menetfajta	G
Profilszög	55 fok
Szabvány	DIN 5156
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	kék
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	15 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	6 m/min	M
CuZn	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		

