

**Garant****Gépi menetfúró HSS-E-PM, Keménykróm, G: G1/2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	137340 G1/2
GTIN	4045197079817
Árucikk kategória	11H

**Leírás****Kivitel:**

**Keménykrómozott felület** a forgácsfelrakódás csökkentésére és az élettartam növelésére.

**Felhasználás:**

**Hengeres Whitworth csőmenethez** DIN-ISO 228/1 (tömített menetes kötésekhöz nem alkalmas).

Szerszámanyag: HSS E PM

Menet / coll: 14

Menet Ø: 20,96 mm

Teljes hossz L: 125 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 16 mm

Szár négyszög □: 12 mm

Magfurat Ø: 19 mm

**Műszaki leírás**

Menet Ø	20,96 mm
Forgácshornyok száma	4
Menetemelkedés	1,814 mm
Menet / coll	14
Vágóélek száma Z	4
Magfurat Ø	19 mm
Szerszámanyag	HSS E PM
Szár Ø D <sub>s</sub>	16 mm

Teljes hossz L	125 mm
Szár négyszög □	12 mm
Menetmélység	41,92 mm
Menetméret	G1/2
Bevonat	Keménykróm
Menetfajta	G
Profilszög	55 fok
Szabvány	DIN 5156
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	28 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	28 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	23 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	27 m/min	P
CuZn	feltételesen alkalmas	28 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

