

Garant**Gépi menetfúró hosszú, bevonat nélkül, M: M5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	131800 M5
GTIN	4045197070364
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:****Hosszú szár (csökkentett szár Ø-vel nagyobb mélységekben való használathoz).****Előny:**Különösen alkalmas **nehezen hozzáférhető helyeken végzendő menetfúráshoz.**

Menetfajta: M

Szerszámananyag: HSS

Szabvány: DIN 357

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 0,8 mm

Teljes hossz L: 100 mm

Szár Ø D_s: 3,5 mm

Szár négyszög □: 2,7 mm

Magfurat Ø: 4,2 mm

Műszaki leírás

Forgácshornok száma	3
Magfurat Ø	4,2 mm
Menet Ø	5 mm
Vágóélek száma Z	3
Menetemelkedés	0,8 mm
Szabvány	DIN 357
Szár Ø D _s	3,5 mm
Teljes hossz L	100 mm

Szár négyszög □	2,7 mm
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Szerszámanyag	HSS
Menetmélység	10 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M5
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	A
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
GG(G)	feltételesen alkalmas	9 m/min	K
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		