

Garant**Gépi menetfúró extra hosszú HSS-E-PM, gőzölt, M: M8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	131765 M8
GTIN	4045197532039
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:****Terelőélel.**

Készremunkáló szakasz kenőhornyokkal, de forgácshornyok nélkül.

Extra hosszú szárral.

Minden méretnél: Szár DIN 376 szerint; (= szár Ø csökkentve); ezáltal nagy mélységben **univerzális menetfúróként** kiválóan használható.

Előny:

Kiválóan alkalmas nehezen hozzáférhető helyeken végzett menetvágáshoz.

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS E PM

Szabvány: Gyári szabvány

Tűrési osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 1,25 mm

Teljes hossz L: 140 mm

Szár Ø D_s: 6 mm

Szár négyszög □: 4,9 mm

Magfurat Ø: 6,8 mm

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	3
Menetemelkedés	1,25 mm
Menet Ø	8 mm
Magfurat Ø	6,8 mm
Forgácshornyok száma	3

Szabvány	Gyári szabvány
Szár Ø D _s	6 mm
Teljes hossz L	140 mm
Szár négyszög □	4,9 mm
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Szerszám anyag	HSS E PM
Menetmélység	24 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M8
Bevonat	gőzölt
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	24 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	21 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	21 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	21 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	9 m/min	P

INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	8 m/min	M
CuZn	feltételesen alkalmas	18 m/min	N
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		