

**Egyvágásos menetfúró átmenő furathoz Rövid, bevonat nélkül, M: M12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	131600 M12
GTIN	4045197069887
Árucikk kategória	12H

**Leírás****Kivitel:****Terelőélel.****Felhasználás:****Kézi vagy gépi menetfúróként használható.**

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 352

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 1,75 mm

Teljes hossz L: 75 mm

Szar Ø D<sub>s</sub>: 9 mm

Szar négyszög □: 7 mm

Magfurat Ø: 10,2 mm

**Műszaki leírás**

Forgácshornok száma	3
Menet Ø	12 mm
Vágóélek száma Z	3
Menetemelkedés	1,75 mm
Magfurat Ø	10,2 mm
Szabvány	DIN 352
Szar Ø D <sub>s</sub>	9 mm

Teljes hossz L	75 mm
Szár négyszög □	7 mm
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	36 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M12
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		