

**Garant****Gépi menetfúró, bevonat nélkül, M: M10****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 131700 M10    |
| GTIN              | 4045197070081 |
| Árucikk kategória | 11H           |

**Leírás****Kivitel:****Stabil kivitel, 15°-os balspirállal.****Előny:****Különösen jól használható megszakított forgácsolás esetén** (pl. hosszanti hornyok a furatban).**Műszaki leírás**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Magfurat Ø            | 8,5 mm   |
| Menet Ø               | 10 mm    |
| Menetemelkedés        | 1,5 mm   |
| Vágóélek száma Z      | 3        |
| Forgács hornyok száma | 3        |
| Szabvány              | DIN 371  |
| Szár Ø D <sub>s</sub> | 10 mm    |
| Teljes hossz L        | 100 mm   |
| Szár négyszög □       | 8 mm     |
| Tűrési osztály        | ISO 2 6H |
| Szerszámananyag       | HSS E    |
| Menetmélység          | 30 mm    |
| Menetfajta            | M        |

## Adatlap

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Menetméret                 | M10                                       |
| Bevonat                    | bevonat nélkül                            |
| Profilszög                 | 60 fok                                    |
| Menet szabvány             | DIN 13                                    |
| Bekezdő alak               | D                                         |
| Spirálszög                 | 15-20 fok                                 |
| Szár                       | Hengeres szár, h9-tel                     |
| Belső hűtés                | nem                                       |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál                  |
| Vágásirány                 | jobbos                                    |
| Menetszerszám fajtája      | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű               | Nincs                                     |
| Termék fajtája             | Menetfúró                                 |

### Felhasználói adatok

|                              | Felhasználás          | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu (rövid forgácsú)         | feltételesen alkalmas | 13 m/min       | N       |
| Acél < 500 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 15 m/min       | P       |
| Acél < 750 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 15 m/min       | P       |
| GG(G)                        | feltételesen alkalmas | 9 m/min        | K       |
| Olaj                         | alkalmas              |                |         |
| Nedvesen maximum             | feltételesen alkalmas |                |         |