

**Garant****Gépi menetfúró HSS-E Form C, gőzölt, G: G3/4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	137450 G3/4
GTIN	4045197079985
Árucikk kategória	11H

**Leírás****Kivitel:**Gőzölt felület, kisebb élrátét-képződés. **HSS****Felhasználás:****Hengeres Whitworth csőmenethez** DIN-ISO 228/1 (tömített menetes kötésekhöz nem alkalmas).**Műszaki leírás**

Menet Ø	26,44 mm
Forgácshornok száma	4
Magfurat Ø	24,5 mm
Vágóélek száma Z	4
Menet / coll	14
Menetemelkedés	1,814 mm
Szerszámanyag	HSS
Szár Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Teljes hossz L	140 mm
Szár négyszög □	16 mm
Menetmélység	52,88 mm
Menetméret	G3/4

Bevonat	gőzölt
Menetfajta	G
Profilszög	55 fok
Szabvány	DIN 5156
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	kék
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	15 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	6 m/min	M
CuZn	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		