

**Gépi menetfúró, TiCN, col: G1/8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	137700 G1/8
GTIN	4045197080004
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:**

A még nagyobb teljesítmény érdekében. Használható **emulzióval** (min. 8 %). **HSS-E**

Felhasználás:

Hengeres Whitworth csőmenethez DIN-ISO 228/1 (tömített menetes kötésekhöz nem alkalmas).

Figyelem:**ÚJ GENERÁCIÓ ÉRHETŐ EL!**

Az ajánlott utódtermék a 137750 sz.

Menetfajta: G

Profilszög: 55 fok

Szabvány: DIN 5156

Bekezdő alak: C

Spirálszög: 40 fok

belső hűtés: false

Szerszámanyag: HSS E

Menet / coll: 28

Menet Ø: 9,73 mm

Teljes hossz L_{ges} : 90 mm

Szár Ø: 7 mm

Szár négyszög: 5,5 mm

Magfurat Ø: 8,8 mm

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	3
Menetemelkedés	0,907 mm

Bekezdési szög	50 fok
Magfurat Ø	8,8 mm
Forgácshornok száma	3
Menet / coll	28
Menet Ø	9,73 mm
Szerszámanyag	HSS E
Szár Ø	7 mm
Teljes hossz L _{ges}	90 mm
Szár négyszög	5,5 mm
Menetmélység	19,46 mm
Menetméret	G1/8
Bevonat	TiCN
Menetfajta	G
Profilszög	55 fok
Szabvány	DIN 5156
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	kék