

**Garant****Gépi menetfúró, bevonat nélkül, UNC: 7/16-14****Rendelési adatok**

Rendelés száma	137860 7/16-14
GTIN	4045197080226
Árucikk kategória	11H

**Leírás****Kivitel:****Stabil kivitel, jobbspirállal. HSS-E****Felhasználás:****UNC egységes durvamenethez ASME – B1.1.**

Menetfajta: UNC

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 14

Menet Ø: 11,11 mm

Teljes hossz L: 100 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 8 mm

Szár négyszög □: 6,2 mm

Magfurat Ø: 9,4 mm

**Műszaki leírás**

Forgácshornyok száma	3
Menetemelkedés	1,814 mm
Magfurat Ø	9,4 mm
Vágóélek száma Z	3
Menet / coll	14
Menet Ø	11,11 mm
Szabvány	DIN 376

Szerszámanyag	HSS E
Szár Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Teljes hossz L	100 mm
Szár négyszög □	6,2 mm
Menetmélység	22,22 mm
Menetfajta	UNC
Menetméret	7/16-14 UNC
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Tűrés osztály	2B
Bekezdő alak	C
Spirálszög	20 fok
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		

