

Garant**Tömör keményfém dörzsár HPC zsákfurat, TiAlN, Névleges Ø DC: 8,03 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	164392 8,03
GTIN	4045197363626
Árucikk kategória	10N

Leírás**Kivitel:**

NC-hez alkalmas kivitel, szár Ø szabványos befogáshoz, speciálisan **hidroplasztikus** vagy **nagypontosságú szerszámtartókba**. A **maximális körfutási pontosság** és **folyamatbiztonság** érdekében. Különleges befogók beszerzése nem szükséges. Belső hűtőfolyadék hozzávezetéssel **HPC használatra** a gyártási költségek csökkentéséhez.

Dörzsár gyártási tűrések:

Egész és 0,5 Ø: H7 DIN 1420 szerint
1/100-os méretek Ø 3,97 – 12,03: +0,004/0
Rövid éllel, egyenes horonnyal.

Felhasználás:**Zsákfuratok HPC / HSC dörzsárazásához.**

Furat Ø tűrés: 0 / 0,004
Vágóélek száma Z: 6
Furat Ø tűrés: 0 / 0,004
Élhossz L_c: 16 mm
Kinyúlási hossz L₁: 60 mm
Teljes hossz L: 100 mm
Vágóélek száma Z: 6
Szár Ø D_s: 8 mm

Műszaki leírás

Névleges Ø D _c	8,03 mm
Szártűrés	h6
Kinyúlási hossz L ₁	60 mm
Előtolás f acélban < 1100 N/mm ²	0,6 mm/ford,

Szár Ø D _s	8 mm
Teljes hossz L	100 mm
Élhossz L _c	16 mm
Vágóélek száma Z	6
Ajánlott fúrési Ø < 1100 N/mm ² acélban	7,9 mm
Furat Ø tűrés	0 / 0,004
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
belső hűtés	igen
Szár	DIN 6535 HA, h6
Forgácsolási stratégia	HPC
Felhasználás furattípusnál	zsákfuratnál
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Dörzsszerszám nem oldható vágóélekkel