

**Garant****Gépi menetfúró, bevonat nélkül, UNC: 9/16-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	137860 9/16-12
GTIN	4045197080240
Árucikk kategória	11H

**Leírás****Kivitel:****Stabil kivitel, jobbspirállal. HSS-E****Felhasználás:****UNC egységes durvamenethez ASME – B1.1.**

Menetfajta: UNC

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 12

Menet Ø: 14,29 mm

Teljes hossz L: 110 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 11 mm

Szár négyszög □: 9 mm

Magfurat Ø: 12,2 mm

**Műszaki leírás**

Magfurat Ø	12,2 mm
Menetemelkedés	2,117 mm
Menet / coll	12
Forgácshornyok száma	3
Vágóélek száma Z	3
Menet Ø	14,29 mm
Szabvány	DIN 376

Szerszámanyag	HSS E
Szár Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Teljes hossz L	110 mm
Szár négyszög □	9 mm
Menetmélység	28,58 mm
Menetfajta	UNC
Menetméret	9/16-12 UNC
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Tűrés osztály	2B
Bekezdő alak	C
Spirálszög	20 fok
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		

