

**HOLEX****Kúpsüllyesztő 90°, bevonat nélkül, Külső Ø Dc: 16,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	150395 16,5
GTIN	4045197086877
Árucikk kategória	12M

**Leírás****Kivitel:**

Az összes sülllesztő radiálisan hátraköszörülve. A forgácsterek 31-es méretig telibe köszörülve. A foghomlokfelület vágásszöge a sülllesztő átmérőjének megfelelően változik, így a forgács minden vágási ponton optimális alakú. A sülllesztőkúp, valamint a kerület hátraköszörülve, így nem szorul meg.

Kúpsülllesztő kedvező árú kivitelben.

**Figyelem:**

Kúpsülllesztő biteket 6,3 mm szárral (1/4 col) lásd a 67. termékcsoportban.

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

**Műszaki leírás**

Külső Ø	16,5 mm
Előtolás f acélban < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,14 mm/ford,
Legkisebb sülllesztő Ø min. furatmérethez	3,2 mm
Előfúrási Ø	3,2 mm
Sülllesztett fejű csavarokhoz DIN 7991	M8
Teljes hossz L	85 mm
Morse-kúp MK	1
Vágóélek száma Z	3
Bevonat	bevonat nélkül

Kúpsüllyesztő csúcsszög	90 fok
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	DIN 335 D
Szár	Morse kúp
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Lépcsős- és kúpsüllyesztő

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	70 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	33 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	28 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	27 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	27 m/min	P
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		