

HOLEX**HOLEX Pro Steel VHM nagyoló maró HPC, TiAlN, Ø d11 DC: 4mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | GG5706 4 |
| GTIN | 4062406335496 |
| Árucikk kategória | GGN |

Leírás**Kivitel:**

A méretek hasonlóak a DIN 6527-hez. **Optimalizált speciális recés profil nagyolóshoz. Kitűnő forgácsolási teljesítmény.**

Mint a 205706 sz.

Felhasználás:

Nagyoló megmunkáláshoz, különösen alkalmas teli horony megmunkálásához.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Szár Ø D _s | 6 mm |
| Teljes hossz L | 57 mm |
| Tűrés névleges Ø | d11 |
| Fogak száma Z | 4 |
| Szár | DIN 6535 HB, h6 |
| Vágóél Ø D _c | 4 mm |
| Spirálszög | 45 fok |
| Sarokletörés szöge | 45 fok |

| | |
|--|---------------------------------|
| Nyak $\varnothing D_1$ | 3,7 mm |
| Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,2 mm |
| Előtolás f_z szélezéshez acélban $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,028 mm |
| Előtolás f_z horonymaráshoz acélban $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,02 mm |
| Kinyúlási hossz L_1 nyakrésszel | 19 mm |
| Élhossz L_c | 11 mm |
| Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges |
| Tartalom | 5 |
| Sorozat | Pro Steel |
| Bevonat | TiAlN |
| Szerszámanyag | VHM |
| Szabvány | DIN 6527 |
| Maróprofil | HR |
| Fogásszélesség a_e marási műveletnél | 0,5×D szélezésnél |
| Fogásszélesség a_e marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D |
| belső hűtés | nem |
| Forgácsolási stratégia | HPC |
| Színes gyűrű | zöld |
| Termék fajtája | Sarokmaró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|-----------|---------|
| Acél $< 750 \text{ N/mm}^2$ | alkalmas | 170 m/min | P |
| Acél $< 900 \text{ N/mm}^2$ | alkalmas | 160 m/min | P |
| Acél $< 1100 \text{ N/mm}^2$ | alkalmas | 135 m/min | P |
| Acél $< 1400 \text{ N/mm}^2$ | alkalmas | 120 m/min | P |
| INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$ | alkalmas | 60 m/min | M |
| INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$ | feltételesen alkalmas | 45 m/min | M |
| GG(G) | alkalmas | 120 m/min | K |

| | |
|------------------|-----------------------|
| Uni | alkalmas |
| Nedvesen maximum | alkalmas |
| Nedvesen minimum | feltételesen alkalmas |
| Száraz | feltételesen alkalmas |
| Levegő | feltételesen alkalmas |

Tartozék

| | |
|--|----------|
| HOLEX Pro Steel VHMnagyoló maróHPC Ø d11 DC 4 mm | 205706 4 |
|--|----------|