

Garant**Gépi menetfúró, bevonat nélkül, UNF: 1/2-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	138000 1/2-20
GTIN	4045197080356
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:****Stabil kivitel, jobbspirállal. HSS-E****Felhasználás:****UNF egységes finommenethez ASME – B1.1.**

Menetfajta: UNF

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 374

Menet / coll: 20

Menet Ø: 12,7 mm

Teljes hossz L: 100 mm

Szár Ø D_s: 9 mm

Szár négyszög □: 7 mm

Magfurat Ø: 11,5 mm

Műszaki leírás

Menet Ø	12,7 mm
Magfurat Ø	11,5 mm
Vágóélek száma Z	3
Menet / coll	20
Forgácshornyok száma	3
Szabvány	DIN 374
Szerszámanyag	HSS E

Szár Ø D _s	9 mm
Teljes hossz L	100 mm
Szár négyszög □	7 mm
Menetmélység	25,4 mm
Menetemelkedés	1,27 mm
Menetfajta	UNF
Menetméret	1/2-20 UNF
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Tűrés osztály	2B
Bekezdő alak	C
Spirálszög	20 fok
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		

