

Garant**Gépi menetfúró, bevonat nélkül, UNF: 1-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	138000 1-12
GTIN	4045197080400
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:****Stabil kivitel, 20°-os jobbspirállal. HSS****Felhasználás:****UNF egységes finommenethez ASME – B1.1.****Műszaki leírás**

Menet Ø	25,4 mm
Forgácshornyok száma	4
Vágóélek száma Z	4
Menet / coll	12
Magfurat Ø	23,25 mm
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	DIN 374
Szár Ø D _s	20 mm
Teljes hossz L	140 mm
Szár négyszög □	16 mm
Menetmélység	50,8 mm
Menetemelkedés	2,117 mm
Menetfajta	UNF

Menetméret	1-12 UNF
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Tűrés osztály	2B
Bekezdő alak	C
Spirálszög	20 fok
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		