



## Gépi menetfúró DIN 374, bevonat nélkül, UNF: 3/4-16



### Rendelési adatok

Rendelés száma	138002 3/4-16
GTIN	4045197595119
Árucikk kategória	12H

### Leírás

**Kivitel:**

**Stabil kivitel, jobbspirállal. HSS-E**

**Felhasználás:**

**UNF egységes finommenethez ASME – B1.1.**

Menetfajta: UNF

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 374

Menet / coll: 16

Menet Ø: 19,05 mm

Teljes hossz L: 110 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 14 mm

Szár négyszög □: 11 mm

Magfurat Ø: 17,5 mm

### Műszaki leírás

Menet / coll	16
Vágóélek száma Z	4
Magfurat Ø	17,5 mm
Menet Ø	19,05 mm
Forgácshornyok száma	4
Szabvány	DIN 374
Szerszámanyag	HSS E

Szár Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Teljes hossz L	110 mm
Szár négyszög □	11 mm
Menetmélység	38,1 mm
Menetemelkedés	1,587 mm
Menetfajta	UNF
Menetméret	3/4-16 UNF
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Tűrés osztály	2B
Bekezdő alak	C
Spirálszög	15 fok
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		

