

**Garant****Kúpsüllyesztő, Form D 60°, bevonat nélkül, Ø DC: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	150860 25
GTIN	4045197087409
Árucikk kategória	11M

**Leírás****Kivitel:**

A forgácsterek 31,5-es méretig telibe köszörülve. A süllyesztőkúpot, valamint a kerületet hátraköszörülték és nem szorul meg. Emiatt mélysüllyesztésnél ugyanolyan könnyű és **rezgésmentes vágás** érhető el, mint sorjázásnál vagy süllyesztésnél.

**Felhasználás:**

Rezgésmentes süllyesztéshez és sorjázáshoz.

**Különösen alkalmas menet-magfuratok süllyesztéséhez, valamint szerszám- és készülékgyártásban történő süllyesztésekhez.**

**Figyelem:**

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

**Műszaki leírás**

Külső Ø	25 mm
Legkisebb süllyesztő Ø min. furatmérethez	6,3 mm
Előtolás f acélban < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/ford,
Teljes hossz L	112 mm
Morse-kúp MK	2
Vágóélek száma Z	3
Bevonat	bevonat nélkül
Kúpsüllyesztő csúcsszög	60 fok

Szerszámananyag	HSS
Szabvány	DIN 334
Szár	Morse kúp
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Lépcsős- és kúpsüllyesztő

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	33 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	28 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	27 m/min	P
CuZn	alkalmas	65 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		