


**VHM teljes rádiuszmaró, TiAlN, Ø h10 DC: 10mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | GG7154 10 |
| GTIN | 4062406338510 |
| Árucikk kategória | GGN |

Leírás

Kivitel:
Mint a 207154 sz.

Műszaki leírás

| | |
|--|----------|
| Szár Ø D _s | 10 mm |
| Fogak száma Z | 2 |
| Vágóél Ø D _c | 10 mm |
| Előtolás f _z szélezéshez acélban < 900 N/mm ² | 0,06 mm |
| Élhossz L _c | 14 mm |
| Előtolás f _z másolómaráshoz acélban < 900 N/mm ² | 0,068 mm |
| Spirálszög | 30 fok |
| Teljes hossz L | 100 mm |
| Rádiusz R | 5 mm |
| Tartalom | 5 |

| | |
|--|----------------------------------|
| Bevonat | TiAlN |
| Szerszámanyag | VHM |
| Szabvány | Gyári szabvány |
| Típus | N |
| Tűrés névleges Ø | h10 |
| Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges |
| Fogásszélesség a_e marási műveletnél | 0,05×D szélezésnél |
| Fogásszélesség a_e marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D |
| Szár | DIN 6535 HA, h6-tal |
| belső hűtés | nem |
| Színes gyűrű | Nincs |
| Termék fajtája | Teljes rádiusz- és gömbvégű maró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|-----------|---------|
| Alu (rövid forgácsú) | feltételesen alkalmas | 350 m/min | N |
| Alu > 10% Si | feltételesen alkalmas | 250 m/min | N |
| Acél < 500 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 160 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 140 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | 130 m/min | P |
| Acél < 1100 N/mm ² | alkalmas | 80 m/min | P |
| Acél < 1400 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 70 m/min | P |
| Acél < 55 HRC | feltételesen alkalmas | 50 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | alkalmas | 80 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 70 m/min | M |
| GG(G) | alkalmas | 120 m/min | K |
| CuZn | feltételesen alkalmas | 320 m/min | N |
| Uni | alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |

| | |
|------------------|-----------------------|
| Nedvesen minimum | feltételesen alkalmas |
| Száraz | feltételesen alkalmas |
| Levegő | feltételesen alkalmas |

Szolgáltatások

| | |
|-------------------------|-----------|
| Szárköszörülés Típus HB | 129100 HB |
|-------------------------|-----------|

Tartozék

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| VHM teljes rádiuszmaró Ø h10 DC 10 mm | 207154 10 |
|---------------------------------------|-----------|