

Garant**Szinkron gépi menetformázó kenőhornyokkal HSS-E-PM Form E, TiN, M: M6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	139215 M6
GTIN	4045197509420
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:**

Speciális poligon geometria és szár DIN 1835-B szerint szinkronizált orsóhajtású gépeken történő használatra. Kenőhornyokkal, optimális kenőhatás mélyebb menetek esetében is. Az innovatív poligon forma széles felhasználási spektrumot biztosít. A multifunkcionális bevonatszerkezettel maximális élettartam érhető el nagy szilárdságú anyagokban is merev felhasználással.

Form E (bekezdő kúp: 1,5 – 2 menet) **mély menethez rövid kifutás mellett.**

Figyelem:

Szinkronorsókon történő alkalmazáshoz, a 338100 – 338121 sz. GARANT gyorscsere menetvágó tokmány minimális hosszkiegényléssel (MLA) a legbiztonságosabb megmunkálást biztosítja.

Tűrési osztály: ISO 2X 6HX

Menetemelkedés: 1 mm

Teljes hossz L: 80 mm

Szár Ø D_s: 6 mm

Szár négyszög □: 4,9 mm

Magfurat Ø irányérték: 5,55 mm

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	5
Menet Ø	6 mm
Menetemelkedés	1 mm
Forgácshornyok száma	5
Szár Ø D _s	6 mm

Szár négyszög □	4,9 mm
Teljes hossz L	80 mm
Magfurat Ø irányérték	5,55 mm
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Menetmélység	15 mm
Menetméret	M6
Bevonat	TiN
Menetfajta	M
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	HSS E PM
Szabvány	Gyári szabvány
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	E
Szár	DIN 1835 B, h6-tal
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Felhasználás furattípusnál	max. 2,5×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Szártűrés	h6
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Menetformázó

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	45 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	45 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	40 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	45 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	37 m/min	P

Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	35 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	32 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	22 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	10 m/min	M
CuZn	feltételesen alkalmas	35 m/min	N
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		