

Garant**ANGX 10T308ZESR, HB9715, Típus: HART****Rendelési adatok**

Rendelés száma	213068 HART
GTIN	4062406355463
Árucikk kategória	21A

Leírás**Kivitel:**

Kétoldalas 2 élű váltólapkák. A nagyteljesítményű alapanyagok és az innovatív vágóél geometriák optimális gyártási eredményeket garantálnak.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p\max}$

Programozási rádiusz ha $a_{p\max}$: 1,6 mm

Előtolás f_z / fog: 0,5 mm

Lapvastagság S: 3.97 mm

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,8 mm
Típus	HART
Előtolás f_z / fog	0,5 mm
Lapvastagság S	3.97 mm
Váltólapka ISO kód	ANGX 10T308ZESR

Minőség	HB9715
Szerszámanyag	HM
Ajánlott fogásmélység $a_{p\ max}$	0,4 mm
Maximális fogásmélység $a_{p\ max}$	1 mm
Programozási rádiusz ha $a_{p\ max}$	1,6 mm
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 55 HRC	alkalmas	80 m/min	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	50 m/min	H
Acél < 65 HRC	alkalmas	35 m/min	H
GG(G)	alkalmas	355 m/min	K
Levegő	alkalmas		