



Gépi menetformázó kenőhorony nélkül HSS-E 6HX, TiAlN, M: M1,2



Rendelési adatok

Rendelés száma	139132 M1,2
GTIN	4045197446459
Árucikk kategória	12H

Leírás

Kivitel:

M1–M1,4 méret – **tűrésosztály:** ISO 1X / 4HX

DIN 2174 (≈ **DIN 371** ≤ M10; ≈ **DIN 376** ≥ M12).

Tűrés osztály: ISO 1X 4HX

Menetemelkedés: 0,25 mm

Teljes hossz L: 40 mm

Szár Ø D_s: 2,5 mm

Szár négyszög □: 2,1 mm

Magfurat Ø irányérték: 1,1 mm

Műszaki leírás

Menet Ø	1,2 mm
Vágóélek száma Z	3
Menetemelkedés	0,25 mm
Forgácshornyok száma	3
Szár Ø D _s	2,5 mm
Szár négyszög □	2,1 mm
Teljes hossz L	40 mm
Magfurat Ø irányérték	1,1 mm
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Menetmélység	1,8 mm

Menetméret	M1,2
Bevonat	TiAlN
Menetfajta	M
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 2174
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D átmenő furatnál
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Menetformázó

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	23 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	23 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	22 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	22 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	11 m/min	M
CuZn	feltételesen alkalmas	12 m/min	N
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

