

HOLEX**Csapszeglyuk hántoló dörzsár, bevonat nélkül, Névleges Ø DC: 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	161600 8
GTIN	4045197089076
Árucikk kategória	120

Leírás**Kivitel:**

45°-os **balspirállal**, forgácselvezetés vágásirányba.

Felhasználás:

Gépi használatra átmenő, kúpos furatokhoz. A hántoló forgácsleválasztás nagyobb ráhagyást igényel (nem kell túl nagyra előfúrni). ISO 2339, 8736, 8737 (DIN 1, 7977, 7978), DIN 258 és 1447 szerinti kúposzegekhez.

Ajánlás:

A kiindulási furathoz használjon 116310 cikkszámú kúpos csapszegfurat fúrót.

Műszaki leírás

Előtolás f acélban < 500 N/mm ²	0,13 mm/ford,
Névleges Ø D _c	8 mm
Nagy Ø D ₂	10,8 mm
Kis Ø D ₃	7,9 mm
Teljes hossz L	207 mm
Élhossz L _c	145 mm
Szár Ø D _s	10 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 2179
Spirálszög	45 fok

Kúparány	1:50
belső hűtés	nem
Szár	Hengeres szár, h9-tel
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Philips bit

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu	alkalmas	20 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	20 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	10 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	7 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		