

Garant**Kézi dörzsár, állítható, Ø DC: 55mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	160600 55
GTIN	4045197250988
Árucikk kategória	110

Leírás**Kivitel:**

Nagy állítási tartomány. Finombeállítás gyűrűs idomszerekkel vagy kengyeles mikrométerrel. Kúpos bekezdésű kés; hátraköszörült és körköszörült élek.

Műszaki leírás

Állítási tartomány Ø	55 - 67 mm
Névleges Ø D _c	55 mm
Szár négyyszög □	32 mm
Élhossz L _c	125 mm
Teljes hossz L	400 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás furattípusnál	átmenő furatnál
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Philips bit

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
--	--------------	----------------	---------

Alu (rövid forgácsú)	alkalmas
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas
Olaj	alkalmas
Száraz	feltételesen alkalmas