



## Telepített gépsatu, Típus: 150I



### Rendelési adatok

Rendelés száma	362175 150I
GTIN	4062406384098
Árucikk kategória	32P

### Leírás

#### Kivitel:

Robusztus öntöttvas alaptest, edzett vezetópályák és alapfelület. Tisztító nyílások az alaptestben a jó forgácselvezetés érdekében. Kisebb az alkatrész elemelkedés az erő speciális kifejtése következtében.

#### Felhasználás:

Sokoldalúan használható befogóeszköz megmunkáló központokhoz.

#### Tartalom:

2× rátétpofa, 2× előtétpofa 362181 sz. és 1× kézi hajtókar.

#### Opcionális tartozék:

362177 – 362183 sz. előtétpofák, 362190 sz. hajtókar, 362199 sz. alkatrész készlet. Rögzítés a 375300 sz. horonycsavarokkal és beigazítás a 375365 sz. horonycsapokkal.

#### Figyelem:

A beállítási méretek nem kompatibilisek más gyártmányokkal. Colos verzió – colos kivitelű csavarok és menet, meghajtó 6-szög = 3/4 col.

### Műszaki leírás

Szorítóerő	36 kN
L <sub>1</sub>	101,6 mm
Típus	coll
L <sub>2</sub>	58,7 mm
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz	NC-HOLEX

L <sub>3</sub>	90,5 mm
Alaptest hossza a	427 mm
Pofamagasság C	44,5 mm
Alaptest szélesség B	186 mm
Pofaszélesség A	151 mm
Befogási tartomány b	0 - 232 mm
Furattávolság f	98,4 mm
Kulcsnyílás SW	3/4 coll
Alaptest magassága c +/- 0,012	73 mm
Gyorsállítás	nem
Cserélhető pofák	igen
Termék fajtája	Gépsatu

## Tartozék

Előtétpofa Standard Típus 150	362181 150
Alkatrész készlet 9 darabos Típus 9	362199 9