

Garant**Kézi dörzsár, állítható, Ø DC: 13,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	160600 13,5
GTIN	4045197250896
Árucikk kategória	110

Leírás**Kivitel:**

Nagy állítási tartomány. Finombeállítás gyűrűs idomszerekkel vagy kengyeles mikrométerrel. Kúpos bekezdésű kés; hátraköszörült és körköszörült élek.

Műszaki leírás

Névleges Ø D _c	13,5 mm
Állítási tartomány Ø	13,5 - 15,5 mm
Szár négyszög □	7 mm
Élhossz L _c	50 mm
Teljes hossz L	146 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás furattípusnál	átmenő furatnál
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Philips bit

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
--	--------------	----------------	---------

Alu (rövid forgácsú)	alkalmas
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas
Olaj	alkalmas
Száraz	feltételesen alkalmas