

Garant**Gépi menetfúró, nitridált, MF: 10X1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	132880 10X1
GTIN	4045197074164
Árucikk kategória	11H

Leírás**Előny:**

Száraz megmunkálás szürkeöntvényenél – hűtő-kenőfolyadék nem szükséges. A nitridált felület miatt különösen kopásálló.

Figyelem:

4 éllel.

Menetfajta: MF

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 374

Tűrés osztály: ISO 2X 6HX

Menetemelkedés: 1 mm

Teljes hossz L: 90 mm

Szár Ø D_s: 7 mm

Szár négyszög □: 5,5 mm

Magfurat Ø: 9 mm

Műszaki leírás

Menetemelkedés	1 mm
Forgácshornok száma	4
Magfurat Ø	9 mm
Vágóélek száma Z	4
Menet Ø	10 mm
Szár Ø D _s	7 mm
Teljes hossz L	90 mm

Szár négyszög □	5,5 mm
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 374
Menetmélység	30 mm
Menetfajta	MF
Menetméret	M10×1
Bevonat	nitridált
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	fehér
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
GG	alkalmas	13 m/min	K
GGG	feltételesen alkalmas	9 m/min	K
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		