

Garant**VHM spirális gravírmáró 60°, TiAlN, Ø h6 DC: 3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	208086 3
GTIN	4062406390426
Árucikk kategória	11X

Leírás**Kivitel:**

Kitűnő felületminőség a **35° spirálszögnek** köszönhetően. **Nagyobb előtolási értékek a 2 élnek** köszönhetően. Gravírmáró **univerzális használathoz** szinte minden anyagban. Az új fejlesztésű bevonattal hatékonyan elkerülhetőek az élrárték képződések, alumíniumnál és INOX-nál is.

Felhasználás:

Kontúrok gravírozásához.

Figyelem:

f_z ha $a_e = 1,0 \times D$

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	3 mm
Sarokletörés szöge	30 fok
Élhossz L _c	3 mm
Szár	DIN 6535 HA, h6
Teljes hossz L	50 mm
Előtolás f_z acélban < 900 N/mm ²	0,03 mm
Fogak száma Z	2
Szár Ø D _s	3 mm
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM

Szabvány	Gyári szabvány
Típus	N
Tűrés névleges \emptyset	h6
Spirálszög	35 fok
Kúpsüllyesztő csúcsház	60 fok
belső hűtés	nem
Szártűrés	h6
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Élletörő maró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	180 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	300 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	220 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	115 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	110 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	65 m/min	P
Acél < 55 HRC	feltételesen alkalmas	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	50 m/min	S
GG(G)	alkalmas	100 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		

Levegő

feltételesen alkalmas