

Re-Bo**Fém-körfűrész tárcsa finom, bevonat nélkül, Øxvastagság: 80X0,6mm**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 175000 80X0,6 |
| GTIN | 4045197242976 |
| Árucikk kategória | 17A |

Leírás

Kivitel:

Minden tárcsa az oldalfelületen alakösörülve. Az összes 200 mm Ø feletti méreten és a nagyon vékony tárcsákon a nagyobb stabilitás céljából megvastagított felfogó agyat képeztek ki. Pontosság, fogalak és oldalsó alakösörülés a DIN 1840 szerint.

DIN 1837 A finomfogazású A alakú hegyes foggal. Egyenes fogak viszonylag kis forgácsterekkel.

Felhasználás:

Vékonyfalú munkadarabokhoz és kis vágásmélységekhez.

Figyelem:

A DIN 1840 szerint megengedett körfutási és oldalsó ütési eltéréseknél a tárcsa jellemzői akár 50 %-kal kedvezőbbek.

Műszaki leírás

| | |
|-----------|--------|
| Vastagság | 0,6 mm |
| Ø | 80 mm |
| Furat Ø | 22 mm |

| | |
|----------------|----------------|
| Fogak száma Z | 128 |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Szerszámanyag | HSS |
| Szabvány | DIN 1837 |
| belső hűtés | nem |
| Termék fajtája | Körfűrész lap |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 37 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 22 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | 20 m/min | P |
| Acél < 1100 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 15 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 11 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 11 m/min | M |
| GG(G) | alkalmas | 27 m/min | K |
| CuZn | alkalmas | 400 m/min | N |
| Uni | alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |
| Szárász | feltételesen alkalmas | | |
| Levegő | feltételesen alkalmas | | |