

Garant**XNEX 080608, HB7525, Típus: ST900**

Rendelési adatok

Rendelés száma	215185 ST900
GTIN	4062406392246
Árucikk kategória	21A

Leírás

Kivitel:

A 6 él nagyon gazdaságos az alacsony élenkénti árnak köszönhetően.
Kétoldalú 2x3 élű keményfém váltólapka **sarokmarási műveletekhez**.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3 \text{ mm}$.

Maximális fogásmélység $a_{p, \text{max}}$: 4 mm

Előtolás f_z / fog: 0,18 mm

Lapvastagság S: 6.35 mm

Műszaki leírás

Előtolás f_z / fog	0,18 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Típus	ST900
Lapvastagság S	6.35 mm
Váltólapka ISO kód	XNEX 080608
Minőség	HB7525

Szerszámananyag	HM
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	4 mm
Cserék / élek száma	6
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	335 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	300 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	280 m/min	P
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		