

Garant**„5 in 1“ esztergáló és fúrószerszám 2,25×D, balos, Ø DC: 18mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268409 18
GTIN	4062406392642
Árucikk kategória	21X

Leírás**Kivitel:**Hengeres szár **vállal.****Felhasználás:**

1. Homlokl felületek síkesztergálása.
2. Fúrás (fel- és telibefúrás) – sík furatfenék.
3. Belső hosszesztergálás.
4. Külső hosszesztergálás.

Figyelem:

- **A lehető legnagyobb sarokrádiuszokat és tartó méreteket kell választani.**
- **Furattűrés + 0,15 mm (meghajtott szerszámokkal végzett folyamatoknál).**
- **Névleges Ø feletti fúrásnál anyagmaradvány marad vissza.**
- **Fúrás közben mindig belső hűtéssel dolgozzon (legalább 5 bar).**

Műszaki leírás

Szár Ø D _s	25 mm
Hozzávaló váltólapka	ZCMX 09..
Váltólapka csavar készlet	269028 44 (IP10; 2 Nm)
Szárhossz L _s	56 mm
Hasznos hossz L ₁	40,5 mm
Névleges Ø D	18 mm
Ø d ₂	32 mm

Kinyúlási hossz L_A	53 mm
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 44	269028 44
Váltólapka csavar készlet Típus 43	269028 43