

Garant**ZCMX 09T302, Minőség: HBZ310**

Rendelési adatok

Rendelés száma	268437 HBZ310
GTIN	4062406392673
Árucikk kategória	21E

Leírás

ZCMX 09T302 HBZ310 Minőség: HBZ310

Fogásmélység a_p : 0,2 - 4 mm

Esztergálás előtolás: 0,05 - 0,4 mm

Fúrás előtolás: 0,03 - 0,3 mm

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 200 - 600 m/min

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	200 - 600 m/min
Cserék / élek száma	2
Fogásmélység a_p	0,2 - 4 mm
Esztergálás előtolás	0,05 - 0,4 mm
Fő felhasználás	N
Fúrás előtolás	0,03 - 0,3 mm

Bevonat	PVD
Váltólapka ISO kód	ZCMX 10T304
Minőség	HBZ310
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Hozzávaló szerszám Ø D _c	18 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz