

**Garant****Öntvény gépi menetfúró, nitridált, M: M5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	132500 M5
GTIN	4045197071774
Árucikk kategória	11H

**Leírás****Kivitel:****Egyenes forgácshorronnyal és rövid elővágással (2 – 3 menet).****Párbeszédablak szöveg:**

4 vágóél (M5 mérettől).

4 horony (M5 mérettől).

A nitridált felület miatt (13 2500) különösen kopásálló.

Menetfajta: M

Szerszámananyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Tűrés osztály: ISO 2X 6HX

Menetemelkedés: 0,8 mm

Teljes hossz L: 70 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Szár négyszög □: 4,9 mm

Magfurat Ø: 4,2 mm

**Műszaki leírás**

Menetemelkedés	0,8 mm
Menet Ø	5 mm
Magfurat Ø	4,2 mm
Vágóélek száma Z	4
Forgácshornyok száma	4
Szabvány	DIN 371

Szár Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Teljes hossz L	70 mm
Szár négyszög □	4,9 mm
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	15 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M5
Bevonat	nitridált
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	fehér
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
GG	alkalmas	13 m/min	K
GGG	feltételesen alkalmas	9 m/min	K
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		

