

**Garant****VHM-HPC mélyfurat fúró hengeres szárral DIN 6535 HA 25xD, DLC, Ø DC h7: 9,8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	123593 9,8
GTIN	4045197454041
Árucikk kategória	11E

**Leírás****Kivitel:**

Spirálhornyú, **6 vezetőszalaggal** és belső hűtőcsatornákkal. Új generációs nagy teljesítményű mélyfurat fúrók a HPC tartományban. **135°-os csúcshölyg** és **h7 éltűréssel** mélyfurat optimális létrehozásához. **A furat pontosan körkörös és egytengelyű.**

**Figyelem:**

Forgácshorony hossza  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

A 16xD mélyfurat fúró folyamatbiztos alkalmazásához a 121068 – 121121 sz. központozóval végzett előzetes központozás vagy a 122606 sz. vezetőfúróval készített 4xD vezetőfurat szükséges. 20xD-nél nagyobb mélyfuratokhoz kötelezően szükséges egy vezetőfurat a 122606 sz. vezetőfúróval a maximális fúrásmélységre.

**Vezetőfurat létrehozása növeli a folyamatbiztonságot.** Lásd a 140 / 141. oldalt is.

**Műszaki leírás**

Névleges Ø $D_c$	9,8 mm
Vágóélek száma Z	2
Forgácshorony hossza $L_c$	268 mm
Előtolás f rövid forgácsú aluban	0,33 mm/ford,
Tűrés névleges Ø	h7
Szár Ø $D_s$	10 mm
Teljes hossz L	310 mm
Szabvány	Gyári szabvány

Ajánlott Maximális furatmélység L <sub>2</sub>	253,3 mm
Bevonat	DLC
Szerszámanyag	VHM
Kivitel	25×D
Csúcsszög	135 fok
Szár	DIN 6535 HA, h6
belső hűtés	Igen, 40 bar-ral
Forgácsolási stratégia	HPC
Vezetőfúró szükséges	Igen, vezetőfúró
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Csigafúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu	alkalmas	130 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	160 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	120 m/min	N
PMMA Akрил	alkalmas	120 m/min	N
PEEK	alkalmas	95 m/min	N
PVDF GF20	alkalmas	70 m/min	N
PA 66 GF30	alkalmas	65 m/min	N
PEEK GF30	alkalmas	55 m/min	N
PTFE CF25	alkalmas	65 m/min	N
Cu	alkalmas	75 m/min	N
CuZn	alkalmas	90 m/min	N
GFK	alkalmas	65 m/min	N
CFK	alkalmas	65 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	alkalmas		

