

**Garant****Gépi menetfúró, bevonat nélkül, G: G1/2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	133300 G1/2
GTIN	4045197074539
Árucikk kategória	11H

**Leírás****Kivitel:****Terelőélel.****Felhasználás:**

**Hengeres Whitworth csőmenethez** DIN-ISO 228/1 (tömített menetes kötésekhöz nem alkalmas).

Szerszámanyag: HSS E

Menet / coll: 14

Menet Ø: 20,96 mm

Teljes hossz L: 125 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 16 mm

Szár négyszög □: 12 mm

Magfurat Ø: 19 mm

**Műszaki leírás**

Magfurat Ø	19 mm
Forgácshornyok száma	3
Menetemelkedés	1,814 mm
Menet Ø	20,96 mm
Vágóélek száma Z	3
Menet / coll	14
Szerszámanyag	HSS E
Szár Ø D <sub>s</sub>	16 mm

Teljes hossz L	125 mm
Szár négyszög □	12 mm
Menetmélység	62,88 mm
Menetméret	G1/2
Bevonat	bevonat nélkül
Menetfajta	G
Profilszög	55 fok
Szabvány	DIN 5156
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		