

Garant**Sárgaréz gépi menetfúró rövid, bevonat nélkül, M: M5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	132600 M5
GTIN	4045197072139
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:****6°-os homlokszöggel és rövid elővágással (2 – 3 menet).****Felhasználás:**

Gépi menetfúróként vagy kézi utánvágáshoz.

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 352

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 0,8 mm

Teljes hossz L: 50 mm

Szár Ø D_s: 6 mm

Szár négyszög □: 4,9 mm

Magfurat Ø: 4,2 mm

Műszaki leírás

Menetemelkedés	0,8 mm
Forgácshornyok száma	3
Vágóélek száma Z	3
Menet Ø	5 mm
Magfurat Ø	4,2 mm
Szabvány	DIN 352
Szár Ø D _s	6 mm

Teljes hossz L	50 mm
Szár négyszög □	4,9 mm
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	15 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M5
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	fehér
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
GG(G)	feltételesen alkalmas	10 m/min	K
CuZn	alkalmas	13 m/min	N
Száraz	alkalmas		