

**Garant****Gépi menetfúró, bevonat nélkül, UNC: 5-40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	133350 5-40
GTIN	4045197074607
Árucikk kategória	11H

**Leírás****Kivitel:****Terelőélel.****Felhasználás:****UNC egységes durvamenethez ASME – B1.1.**

Menetfajta: UNC

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Menet / coll: 40

Menet Ø: 3,17 mm

Teljes hossz L: 56 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 3,5 mm

Szár négyszög □: 2,7 mm

Magfurat Ø: 2,65 mm

**Műszaki leírás**

Menet Ø	3,17 mm
Menetemelkedés	0,635 mm
Forgácshornyok száma	3
Vágóélek száma Z	3
Menet / coll	40
Magfurat Ø	2,65 mm
Szabvány	DIN 371
Szerszámanyag	HSS E

Szár Ø D <sub>s</sub>	3,5 mm
Teljes hossz L	56 mm
Szár négyszög □	2,7 mm
Menetmélység	9,51 mm
Menetfajta	UNC
Menetméret	5-40 UNC
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Túrési osztály	2B
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		