



Recéző marószerszám univerzális, Szárméret: 16Xmm



Rendelési adatok

Rendelés száma	290210 16X
GTIN	4030741834493
Árucikk kategória	29H

Leírás

Kivitel:

Moduláris felépítés: Univerzálisan jobbos és balos változatként használható.

HM vezetőpersely a jobb kopásállóság érdekében.

Gyors szerszámbeállítás a beálló orsóval következtében.

Előny:

- **Alacsony vibrációk.**
- **Beállító skála és szinkron járású beállító orsó a munkadarab \varnothing beállításához.**
- **Rövidebb átszerelési idők és ezáltal alacsonyabb darabárak.**
- **A recézőgörgők hátszög korrekciója.**
- **Nagyobb kopásállóság a speciális felületedzés következtében.**
- **Nagyobb előtoló- és forgácsoló sebességekhez.**

Műszaki leírás

Recézési szélességhez, b	6 mm
Recézési \varnothing -höz d ₁	25 mm
Szár szélessége	16 mm
Recéző furat \varnothing -höz d ₂	8 mm
Szár magassága	16 mm
HM persely, fedőtárcsa, csavar	299920 1

Működési tartomány	10 - 250 mm
Vágásirány	Jobb és bal oldali
Recézési profil	RGE45° BL/BR15°
Recézési profil	RGE30° 2×AA
Termék fajtája	Recézőszerszám

Tartozék

Pótalkatrész készlet (3 darabos), HM persely, fedőtárcsa, csavar Típus 1

299920 1