

**Garant****Gépi menetfúró, bevonat nélkül, UNC: 7/8-9****Rendelési adatok**

Rendelés száma	133350 7/8-9
GTIN	4045197074720
Árucikk kategória	11H

**Leírás****Kivitel:****Terelőélel.****Felhasználás:****UNC egységes durvamenethez ASME – B1.1.**

Menetfajta: UNC

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 9

Menet Ø: 22,23 mm

Teljes hossz L: 140 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Szár négyszög □: 14,5 mm

Magfurat Ø: 19,5 mm

**Műszaki leírás**

Forgácshornyok száma	3
Menet Ø	22,23 mm
Vágóélek száma Z	3
Menet / coll	9
Magfurat Ø	19,5 mm
Menetemelkedés	2,822 mm
Szabvány	DIN 376

Szerszámanyag	HSS E
Szár Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Teljes hossz L	140 mm
Szár négyszög □	14,5 mm
Menetmélység	66,69 mm
Menetfajta	UNC
Menetméret	7/8-9 UNC
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Tűrés osztály	2B
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		