

**Sarokmaró 90°, Weldon szár, Ø D: 16/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215803 16/2
GTIN	4062406396527
Árucikk kategória	220

Leírás**Figyelem:**

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	29 mm
Hozzávaló váltólapka	AP.. 1003..
Szár $\varnothing D_s$ h6	16 mm
Kinyúlási hossz L_1	37 mm
Vágóélek száma Z	2
Ferde bemarkási hossz L az α_{\max} -hoz	10,85 mm
Teljes hossz L_{ges}	85 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	30 mm
Ferde bemarkási szög α_{\max}	1,32 fok
Vágóél $\varnothing D_c$	16 mm
Váltólapka csavar készlet	219814 (8IP; 1,2 Nm)
$\varnothing D_3$	13 mm
Szárkivitel	Weldon szár

Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Forgácsolási stratégia	MTC
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet10 darabos	219814
-------------------------------------	--------