

**Sarokmaró 90°, Weldon szár, Ø D: 20/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215803 20/3
GTIN	4062406396534
Árucikk kategória	220

Leírás**Figyelem:**

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	38 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	37 mm
Szár $\varnothing D_s$ h6	20 mm
Hozzávaló váltólapka	AP.. 1003..
Vágóél $\varnothing D_c$	20 mm
Kinyúlási hossz L_1	40 mm
Ferde bemarkási szög α_{max}	0,96 fok
Váltólapka csavar készlet	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ferde bemarkási hossz L az α_{max} -hoz	14,85 mm
Teljes hossz L_{ges}	90 mm
Vágóélek száma Z	3
$\varnothing D_3$	17 mm
Szárkivitel	Weldon szár

Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Forgácsolási stratégia	MTC
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet10 darabos	219814
-------------------------------------	--------